


koppeling

EAMC-65-90-25-40

Artikelnummer: 551001

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	25 mm
Opnamediameter 2	40 mm
Grootte	65
Nominale lengte	90 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	417 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	62 Nm
Productgewicht	535 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform