

kunststofslang PEN-10X1,5-SI-300

Artikelnummer: 551453

FESTO

Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen
(ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	10 mm
Debietrelevante buigradius	40 mm
Binnendiameter	7 mm
Min. buigradius	23,5 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 145 psi
Opmerking overwerkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie.
Omgevingstemperatuur	-30 ... 60 °C
Productgewicht volgens lengte	0,03766 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 10 mm
Kleur	zilver
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PE