


# Verbindingsleiding NEBV-H1G2-P-5-LE2

Artikelnummer: 552004

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Leidingseigenschap	Für statische Anwendungen
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	voor alle elektrische aansluitingen
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 30 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
maximale uitgangsstroom	2.000 mA
Stoßspanningsfestigkeit	0,8 kV
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Productgewicht	120 g
Elektrische aansluiting	2-aderig Doos recht / kabel
Kabellengte	5 m
Soort bevestiging	Clip
Kleurcode aderisolatie	Pin 1 = zwart Pin 3 = schwarz/rot
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	POM PUR
Materiaal - informatie kabelmantel	PVC