


busknoop CPX-FB38

Artikelnummer: 552046
Einde productie

voor modulaire elektrische CPX-terminal.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(inclusief verbindingblok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Veldbusinterface	2x contactdoos, M12x1, 4-polig, D-gecodeerd
Toestelspecifieke diagnose	Kanaal- en modulegeoriënteerde diagnose - Onderspanning module - Diagnosegeheugen
Configuratietoelating	XML-bestand
Parametrisatie	- Diagnosegedrag - Failsafe-reactie - Forceren van kanalen - Signal-Setup - Systeemparameter
Extra functies	De systeemstatus kan weergegeven worden via procesgegevens Extra diagnose-interface voor bedieningseenheden
Bedienelementen	DIL-schakelaar
Baudsnelheid	100 MBit/s
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 100 mA
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	125 g
Maximaal adresvolume uitgangen	64 Byte
Maximaal adresvolume ingangen	64 Byte
Protocol	EtherCAT
LED-indicatie busspecifiek	Error: communicatiefout L/A1: netwerk actief port 1 L/A2: netwerk actief port 2 Run: communicatiestatus
LED-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametrisatie PL: lastvoeding PS: Elektronica voorziening, sensorvoorziening SF: systeemfout
Materiaal behuizing	PA-versterkt