


tandwielkast EMGA-60-P-G3-SAS-55

Artikelnummer: 552188

FESTO

geschikt voor servomotoren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	60 mm
Flensgrootte motor	55 mm
Torsiespeling	0,17 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	3:1
Max. ingangssnelheid	13.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	22 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,135 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	35,2 Nm
Max. rendement	98 %
Torsiestijfheid	2,3 Nm/arcmin
Productgewicht	900 g
Interface overbrenging output	60G
Interface overbrenging aandrijving	55A
Materiaal - opmerking	RoHS conform