


tandwielkast EMGA-120-P-G3-SAS-140

Artikelnummer: 552198

FESTO

geschikt voor servomotoren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	120 mm
Flensgrootte motor	140 mm
Torsiespeling	0,12 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	3:1
Max. ingangssnelheid	6.500 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	115 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	2,63 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	184 Nm
Max. rendement	98 %
Torsiestijfheid	12 Nm/arcmin
Productgewicht	6.000 g
Interface overbrenging output	120G
Interface overbrenging aandrijving	140A
Materiaal - opmerking	RoHS conform