

Ronde cilinder DGS-25- -S2-S6


Artikelnummer: 552393
Einde productie

FESTO

Uitvoeringen zonder eindpositiedemping.

Dit product is enkel via Festo Brazilië verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 500 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Demping	geen demping
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	zonder
Varianten	Doorlopende zuigerstang Hittebestendige dichtingen max. 120°C
Werkdruk	1 ... 12 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	247 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	247 N
Pneumatische aansluiting	G1/8
Informatie materiaal deksel	Staal verzinkt
Informatie materiaal dichtingen	FPM
Informatie materiaal zuigerstang	Affineerstaal
Informatie materiaal cilinderbuis	hooggelegeerd staal