

# Ronde cilinder DGS-25- -PPV-S6


Artikelnummer: 552394  
Einde productie

FESTO

met instelbare eindpositiedemping aan beide kanten.

Dit product is enkel via Festo Brazilië verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 500 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	zonder
Varianten	Hittebestendige dichtingen max. 120°C
Werkdruk	1 ... 12 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Dempingslengte	16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	247 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	295 N
Pneumatische aansluiting	G1/8
Informatie materiaal deksel	Staal verzinkt
Informatie materiaal dichtingen	FPM
Informatie materiaal zuigerstang	Affineerstaal
Informatie materiaal cilinderbuis	hooggelegeerd staal