


drukregelventiel

LR-1/8-F

Artikelnummer: 552420

FESTO

zonder manometer, voor frontpaneelmontage, werkdruk tot 12 bar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Membranregelventiel met doorlopende druktoevoer
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting
drukindicator	G1/8 voorbereid
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
Ingangsdruk 1	1 ... 20 bar
Max. drukhysterisis	0,2 bar
normaal nominaal debiet	420 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 80 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	120 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Koperlegering