

magneetventiel

NVF3-MOH-5/2-K..+MSFW-230



Artikelnummer: 552428

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met NAMUR-gatenpatroon volgens VDE/VDI 3845, met spoel en contactdoos.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	5/2 monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	53 mm
normaal nominaal debiet	900 l/min
Werkdruk	2 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Nominale diameter	7 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Handbediening	met vergrendeling
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Stuurdruk	2 ... 10 bar
b-waarde	0,33
C-waarde	3 l/sbar
Schakeltijd uit	38 ms
Schakeltijd in	13 ms
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 9 VA, houdvermogen 7 VA
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 10 %
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Productgewicht	335 g
Soort bevestiging	op aansluitplaat
Aansluiting luchtopening	intern
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium