

# magneetventiel

## NVF3-MOH-5/2-K..+MSFG-24



Artikelnummer: 552430

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met NAMUR-gatenpatroon volgens VDE/VDI 3845, met spoel en contactdoos.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde   |
|------------------------------------|--|
| Ventielfunctie                     | 5/2 monostabiel  |
| Soort bediening                    | elektrisch   |
| Breedte                            | 53 mm  |
| normaal nominaal debiet            | 900 l/min  |
| Werkdruk                           | 2 ... 10 bar   |
| Constructieve opbouw               | Zuigerschuif   |
| Soort reset                        | mechanische veer   |
| Toelating                          | c UL us - Recognized (OL)                                  |
| Beschermingsgraad                  | IP65<br>volgens IEC 60529                                  |
| Nominale diameter                  | 7 mm   |
| Ontluchtingsfunctie                | regelbaar  |
| Afdichtingsprincipe                | zacht  |
| Inbouwpositie                      | willekeurig  |
| Volgens norm                       | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                       |
| Handbediening                      | met vergrendeling  |
| Soort sturing                      | voorgestuurd   |
| Stroomrichting                     | niet omkeerbaar  |
| Stuurdruk                          | 2 ... 10 bar   |
| b-waarde                           | 0,33   |
| C-waarde                           | 3 l/sbar   |
| Schakeltijd uit                    | 38 ms  |
| Schakeltijd in                     | 13 ms  |
| Spoeleigenschappen                 | 42 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 9 VA, houdvermogen 7 VA |
| Toegelaten frequentieschommelingen | +/- 10 %   |
| Toegelaten spanningsschommelingen  | +/- 10 %   |
| Bedrijfsmedium                     | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK   | 3 - sterke corrosieweerstand                               |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-zone III   |
| Mediumtemperatuur                  | -10 ... 60 °C  |
| Stuurmedium                        | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Omgevingstemperatuur               | -5 ... 40 °C   |
| Productgewicht                     | 335 g  |
| Soort bevestiging                  | op aansluitplaat   |
| Aansluiting luchtopening           | intern   |
| Pneumatische aansluiting 1         | G1/4   |
| Pneumatische aansluiting 2         | G1/4   |
| Pneumatische aansluiting 3         | G1/4   |
| Materiaal dichtingen               | NBR  |
| Materiaal behuizing                | gespuitgiet aluminium                                      |