

# kunststofslang PAN-VO-4X0.75-BL

Artikelnummer: 552439

FESTO

vlamvertragend



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	6 mm
Buitendiameter voor steekschroefkoppeling	4 mm
Debietrelevante buigradius	20 mm
Binnendiameter	2,6 mm
Min. buigradius	5 mm
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water Mineraalolie
Omgevingstemperatuur	-30 ... 90 °C
Productgewicht volgens lengte	0,037 kg/m
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal slang	Polyamide 12 PVC-P