

koppeling

EAMC-30-35-10-12

Artikelnummer: 552640

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|-----------------------|
| Opnamediameter 1 | 10 mm |
| Opnamediameter 2 | 12 mm |
| Grootte | 30 |
| Nominale lengte | 35 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. toerental | 8.000 1/min |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 6,1 kgmm ² |
| Overdraagbaar draaimoment | 8,8 Nm |
| Productgewicht | 45 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |