


lichtgeleider SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Artikelnummer: 552826

FESTO

Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Meetmethode	1-weglichtbarrière
Minimale objectdiameter	0,35 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Hoge temperatuur
Reikwijdte	400 mm
Omgevingstemperatuur	-55 ... 115 °C
Bouwgrootte kop	M4
Lengte lichtgeleider	2 m
Min. buigradius	25 mm
Max. aandraaimoment	2 Nm
Buitendiameter	2,2 mm
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1