

lichtgeleider SOOC-DS-P-M3-2-R10

Artikelnummer: 552844
Einde productie

FESTO

[Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetmethode	Retroreflectieve sensor
Minimale objectdiameter	0,05 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Precisie
Reikwijdte	12 mm
Omgevingstemperatuur	-55 ... 70 °C
Bouwgrootte kop	M3
Lengte lichtgeleider	2 m
Min. buigradius	10 mm
Max. aandraaimoment	1 Nm
Buitendiameter	1,25 mm
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III