

# ultrafijnfilter MS9-LFM-N1-AUV

Artikelnummer: 553018

FESTO

0,01µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensataaftap,  
debietrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Reeks	MS
Grootte	9
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	0,01 µm
Condensaataftap	volautomatisch manueel vergrendelend
Werkdruk	2 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	6.500 l/min
Min. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	325 l/min
Filterrendement	99,9999 %
Max. hoeveelheid condensaat	225 ml
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	1 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1 NPT
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal afdekking	PA
Materiaal filter	boorsilicaatvezel
Materiaal schaal	aluminiumlegering
Materiaal scherm	PA
Materiaal dichtingen	NBR
Productgewicht	2.000 g