

# Adsorptiedroger PDAD-73-N1/2


Artikelnummer: 553761  
Einde productie

FESTO

voor droge en zuivere perslucht.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	horizontaal loodrecht
Constructieve opbouw	koudregenererende adsorptiedroger
Ingangsdruk 1	4 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn druktoestellen
Drukdauwpunt	-40 °C
Drukdauwpunt bij gereduceerd debiet	-70 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [2:2:2] bij -40°C Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [2:1:2] bij -70°C
Mediumtemperatuur	2 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 50 °C
Productgewicht	31.000 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/2-14
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	aluminiumlegering