


kunststofslang PAN-10X1,5-BL-300

Artikelnummer: 553897

FESTO

uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	10 mm
Debietrelevante buigradius	58 mm
Binnendiameter	7 mm
Min. buigradius	27 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1,7 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 17 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 246,5 psi
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0,042 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 10 mm
Kleur	blauw
Shore-hardheid	D 55 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A