

kunststofslang PAN-6X1-BL

Artikelnummer: 553907

FESTO

uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Buitendiameter | 6 mm |
| Debietrelevante buigradius | 32 mm |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Min. buigradius | 14 mm |
| Eigenschappen slang | Suitable for energy chains |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,095 ... 1,9 MPa |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 19 bar |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -13,775 ... 275,5 psi |
| Toelating | TÜV |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | B 013277 0506 00 |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -30 ... 80 °C |
| Productgewicht volgens lengte | 0,016 kg/m |
| Pneumatische aansluiting | voor steekaansluiting buitendiameter 6 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm met moer voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Shore-hardheid | D 55 +/-3 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal slang | TPE-A |