

kunststofslang PAN-8X1,25-RT

Artikelnummer: 553926

FESTO

uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	8 mm
Debietrelevante buigradius	43 mm
Binnendiameter	5,9 mm
Min. buigradius	22 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1,5 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 15 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 217,5 psi
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0,024 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 8 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 6 mm met moer voor koppelingsstekker binnendiameter 6 mm
Kleur	rood
Shore-hardheid	D 55 +/- 3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A