


aansluitkabel NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Artikelnummer: 553949

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Elektrische aansluiting	Contactdoos Sub-D 9-polig 15-polig
Kabelinterface	SUB-D 15POL Stekker SUB-D 9POL stekker
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Min. kabelbuigradius	78 mm
Kabeldiameter	5,2 mm
Kabeltype	LIYCY
Kabelmontage	3x0,34 afgeschermd
Kleurcode draadisolatie	bruin groen wit
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Material cable sheath	PVC
Kleur kabelmantel	grijs
Material housing	Kunststof gemetalliseerd Metaal
Material electrical contact	verguld