


encoderinterface CECX-C-2G1

Artikelnummer: 553977

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Toelating	c UL us - Listed (OL)
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Bedrijfsspanning	19,2 - 30 VDC
Vermogensopname 5 V	0,65 W
Omgevingstemperatuur	5 ... 55 °C
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 95 %
Beschermingsgraad	IP20
Beschermklasse	III
Productgewicht	140 g
Resistentietest tegen trillingen	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Resistentietest tegen schok	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (halve sinus)
Elektrische aansluittechniek I/O	Busstrip, raster 5,08mm
Statusindicatie	Led geel = receive LED groen = power
Encoder ingangen, aantal	4
Encoderingen, resolutie	16 tot 32 bits Instelbaar via software
Encoder ingangen, signaalbereik	SSI (RS422) Binair/Grijs instelbaar via software
Encoderingen, transmissiesnelheid	125, 250, 500, 1000 kBit/s Instelbaar via software
Encoderingen, generator voedingsspanning	24 V DC (250 mA / kanaal)
Encoder ingangen, aansluittechniek	RJ45
Encoderingen, galvanische isolatie	nee