


# elektrische interface

## CECX-S-S4

Artikelnummer: 553979

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Toelating	c UL us - Listed (OL)
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Omgevingstemperatuur	5 ... 55 °C
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 95 %
Beschermingsgraad	IP20
Beschermklasse	III
Productgewicht	31 g
Resistentietest tegen trillingen	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Resistentietest tegen schok	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (halve sinus)
Seriële interface, aantal	1
Seriële interface, soort	RS 485-A/422-A
Seriële interface, aansluittechniek	Stekker Sub-D 9-polig
Seriële interface, transmissiesnelheid	1200 ... 115000 Bit/s Instelbaar via software
Seriële interface, galvanische scheiding	nee