

Verbindingsleiding NEBV-H1G2L-P-2.5-LE2

Artikelnummer: 554031

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Leidingseigenschap	Für statische Anwendungen
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	nee
Schakeltoestandindicator	LED geel
Bedrijfsspanningsbereik AC	4,5 ... 26,4 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	4,5 ... 26,4 V
maximale uitgangsstroom	2.000 mA
Stoßspanningsfestigkeit	0,8 kV
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Productgewicht	60 g
Elektrische aansluiting	2-aderig Doos recht / kabel
Kabellengte	2,5 m
Soort bevestiging	Clip
Kleurcode aderisolatie	Pin 1 = zwart Pin 3 = schwarz/rot
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	POM PUR
Materiaal - informatie kabelmantel	PVC