



stoterventiel VMEM-SCZ-M52-E-G18

Artikelnummer: 555630
Einde productie

FESTO

Dit type is geschikt voor vacuüm.

Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	5/2 monostabiel
Soort bediening	mechanisch
Breedte	20 mm
normaal nominaal debiet	500 l/min
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	pneumatische veer
Nominale diameter	4 mm
Gebruiksaanwijzingen	Niet te gebruiken als mechanische aanslag
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	extern
Stuurdruk	2,5 ... 10 bar
Max. schakelfrequentie	3 Hz
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	15,5 N
Max. kracht op de actuator	80 N
Productgewicht	170 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	aluminumlegering geanodiseerd