

Encoderkabels

NEBM-T1G12-T1G12-2.5

Artikelnummer: 556795

FESTO

voor de verbinding van motor en controller.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	in gemonteerde toestand IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-40 ... 90 °C
Omgevingstemperatuur	-50 ... 90 °C
Min. kabelbuigradius	82 mm
Kabelmontage	afgeschermd 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Kabeldiameter	11 mm
Kabellengte	2,5 m
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)