

# Encoderkabels

## NEBM-T1G12-T1G12-5

Artikelnummer: 556797

FESTO

voor de verbinding van motor en controller.



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde  |
|---|---|
| Kabeleigenschap                                     | geschikt voor kabelrups   |
| Vervuilingsgraad                                    | 3   |
| Beschermingsgraad                                   | in gemonteerde toestand<br>IP65   |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -40 ... 90 °C   |
| Omgevingstemperatuur                                | -50 ... 90 °C   |
| Min. kabelbuigradius                                | 82 mm   |
| Kabelmontage  | afgeschermd<br>5 x (2 x 0,34 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5mm <sup>2</sup> |
| Kabeldiameter                                       | 11 mm   |
| Kabellengte   | 5 m   |
| Materiaal - opmerking                               | LABS-houdende stoffen inbegrepen<br>RoHS conform                        |
| Informatie materiaal kabelmantel                    | TPE-U(PUR)  |