

tandriemas

EGC-120- -TB-KF

Artikelnummer: 556815

★ Kernprogramma

met kogelomloopgeleiding

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Aandrijfzand diameter	39,79 mm
Werkslag	50 ... 8.500 mm
Grootte	120
Tandriem - rekbaarheid	0,13 %
Tandriem - steek	5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire as met tandriem
Type motor	Stappenmotor Servomotor
Max. acceleratie	50 m/s ²
Max. snelheid	5 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,08 mm
Inschakelduur	100 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX-categorie Gas	II 2G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex h IIC T4 Gb
Explosie veilige omgevingstemperatuur	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Oppervlaktmoment van de 2e graad lx	4.620E+03 mm ⁴
Oppervlaktmoment van de 2e graad ly	5.650E+03 mm ⁴
Max. kracht Fy	6.890 N
Max. kracht Fz	6.890 N
Max. nullast-verplaatsingsweerstand	70 N
Max moment Mx	144 Nm
Maximale aanzetkracht Fx	800 N
Torsiemassatraagheidsmoment	2.680E+03 mm ⁴
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0,93 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JL per kg nuttige last	3,96 kgcm ²
Toevoerconstante	125 mm/U
Pneumatische aansluiting kleemheid	M5
Materiaal afsluitdeksel	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal profiel	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal geleiding slede	Staal

Kenmerk	Waarde
Materiaalgeleidingsrail	Staal
Materiaal katrol (poelie)	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal tandriemklemlichaam	gegoten roestvrij staal
Materiaal tandriem	Polychloropreen met glascord en nylonlaag Polyurethaan met staaldraad en nylonovertrek