

# aansluitstrip

## VABM-C8-12E-G14-8-M1

Artikelnummer: 557657

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                | Waarde                     |
|--|----------------------------|
| Rastermaat                             | 12 mm                      |
| Max. aantal ventielplaatsen            | 8                          |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK       | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit                      | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Max. aandraaimoment ventielbevestiging | 0,6 Nm                     |
| Max. aandraaimoment wandmontage        | 5 Nm                       |
| Productgewicht                         | 687 g                      |
| Pneumatische aansluiting 1             | G1/4                       |
| Pneumatische aansluiting 3             | G1/4                       |
| Pneumatische aansluiting 5             | G1/4                       |
| Materiaal - opmerking                  | RoHS conform               |
| Materiaal aansluitstrip                | aluminumlegering           |