

# axiaalkit EAMM-A-K48-70A

Artikelnummer: 557985

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12,5 Nm
Productgewicht	260 g
Interface code, actuator	K48
Interface code, motor in	70A
Materiaal - opmerking	RoHS conform