


# astap EAMB-44-7-35X30-32X32

Artikelnummer: 558038

FESTO

voor aanpassende aandrijvingen met holle as



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	35 mm
Opnamediameter 2	32 mm
Grootte	185
Nominale lengte	30 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	75,3 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	200 Nm
Productgewicht	463 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform