


axiaalkit EAMM-A-S62-70A

Artikelnummer: 558166

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|---------------|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Overdraagbaar draaimoment | 17 Nm |
| Productgewicht | 1.950 g |
| Interface code, actuator | S62 |
| Interface code, motor in | 70A |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |