


# axiaalkit EAMM-A-S95-100A

Artikelnummer: 558169

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	4.910 g
Interface code, actuator	S95
Interface code, motor in	100A
Materiaal - opmerking	RoHS conform