

# axiaalkit EAMM-A-S95-140A

Artikelnummer: 558170

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	5.490 g
Interface code, actuator	S95
Interface code, motor in	140A
Materiaal - opmerking	RoHS conform