



ventiel met paddestoelknop VHEM-PTC-M32U-M-G18

Artikelnummer: 558425

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Ventielfunctie | 3/2 open monostabiel |
| Soort bediening | manueel |
| Breedte | 20 mm |
| normaal nominaal debiet | 500 l/min |
| Werkdruk | 4,5 ... 8 bar |
| Constructieve opbouw | Schotelzitting |
| Soort reset | mechanische veer |
| Nominale diameter | 4 mm |
| Gebruiksaanwijzingen | enkel manueel te bedienen |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Stuurluchttoevoer | intern |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Bedieningskracht | 46 N |
| Productgewicht | 198 g |
| Soort bevestiging | naar keuze: Frontpaneelmontage met doorgangsboring |
| Aansluiting stuurlicht 12 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | aluminiumlegering geanodiseerd |