


# t-insteekkoppeling NPQM-T-Q4-S4-P10

Artikelnummer: 558791

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                   |
|--|--|
| Grootte  | Standaard                                |
| Nominale diameter                                | 3 mm                                     |
| Design   | T-vorm                                   |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10                                       |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)             |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1,6 MPa                       |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 16 bar                         |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 232 psi                      |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosieweerstand               |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Omgevingstemperatuur                             | -20 ... 70 °C                            |
| Productgewicht                                   | 18,5 g                                   |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Steekhuls diameter 4 mm                  |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 4 mm           |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform                             |
| Materiaal behuizing                              | messing vernikkeld                       |
| Materiaal slangdichting                          | NBR                                      |