

geleidingsas EGC-80- -FA

Artikelnummer: 558865

FESTO

met kogelomloopgeleiding zonder aandrijving.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 8.500 mm
Grootte	80
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. acceleratie	50 m/s ²
Max. snelheid	5 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Oppervlaktmoment van de 2e graad Ix	844E+03 mm ⁴
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iy	1.160E+03 mm ⁴
Max. kracht Fy	3.050 N
Max. kracht Fz	3.050 N
Max. nullast-verplaatsingsweerstand	15 N
Max moment Mx	36 Nm
Torsiemassatraagheidsmoment	551E+03 mm ⁴
Pneumatische aansluiting kleemeenheid	M5
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal afdekprofiel	ABS
Materiaal deksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal geleiding slede	Staal
Materiaalgeleidingsrail	Staal
Materiaal slede	aluminumlegering geanodiseerd