


Koppeling EAMC-30-35-8-9

Artikelnummer: 558903

FESTO

Suitable for cantilever axis EGSA.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	8 mm
Opnamediameter 2	9 mm
Grootte	30
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	12.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	6,06 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	5,1 Nm
Productgewicht	45 g
Materiaal - tip	RoHS conform