



# smoorventiel met terugslagklep

## VFOC-S-S6-Q6

Artikelnummer: 559724  
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	Debietregelaar op de afvoer met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	Insteekhuls QS-6
Soort bediening	manueel
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	Plug-in met insteekhuls
normaal nominaal debiet in smoorrichting	0 ... 270 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	170 ... 260 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 430 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 ... 400 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	21,6 g
Opmerking over pneumatische aansluiting 2	alleen geschikt voor Festo QS-aansluitingen
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	aluminumlegering geanodiseerd zwart
Materiaal losring	POM
Materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zwaai-aansluiting	Gespuitsgiet zink