


# Axiaalkit EAMM-A-A19-40A

Artikelnummer: 559798

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	19
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	10.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	1,06 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	2,3 Nm
Productgewicht	240 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform