

aansluitkabel VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

Artikelnummer: 560422

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Productgewicht	462 g
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Min. kabelbuigradius	115 mm
Kabeldiameter	9,6 mm
Kabelmontage	36x0,25
Beschermingsgraad	IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC