


axiaalkit EAMM-A-S38-42A

Artikelnummer: 560685

☆ Kernprogramma

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	3,5 Nm
Productgewicht	410 g
Interface code, actuator	S38
Interface code, motor in	42A
Materiaal - opmerking	RoHS conform