


regelplaat VABF-S4-2-R1C2-C-10E

Artikelnummer: 560756

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	18 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-2
Inbouwpositie	willekeurig
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontlufting
Selectie manometer	mogelijk
Bedrijfsdruk Mpa	1 MPa
Werkdruk	10 bar
Drukregelbereik Mpa	0,05 ... 0,85 MPa
Drukregelbereik	0,5 ... 8,5 bar
Drukregelbereik psi	7,25 ... 123,25 psi
Ingangsdruk 1	0,5 ... 10 bar
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	393 g
Type bevestiging hoogteverbinding	op verbindingsplaat op individuele aansluitplaat
Aansluiting manometer	met bevestigingsklem
Materiaal bedieningscomponent	PA
Materiaal regelbehuizing	gespuitsgiet aluminium