

# verbindingsplaat VABV-S2-2S-G12-T1

Artikelnummer: 560842

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	59 mm
Type eiland	44
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	610 g
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Pneumatische aansluiting 4	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal plaat	gespuitsgiet aluminium