



# eindplaat VMPAL-EPL-SD25-IP40

Artikelnummer: 560940

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                       | Waarde                                |
|---|---------------------------------------|
| Breedte                                       | 43 mm                                 |
| Lengte  | 107,3 mm                              |
| Max. aantal ventielplaatsen                   | 24                                    |
| Ventieleilandmontage                          | Ventielgroottes mengbaar              |
| Max. aantal ventielspoelen                    | 24                                    |
| Bedrijfsdruk Mpa                              | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Werkdruk                                      | -0,9 ... 10 bar                       |
| Stuurdruk MPa                                 | 0,3 ... 0,8 MPa                       |
| Stuurdruk                                     | 3 ... 8 bar                           |
| Nominale bedrijfsspanning DC                  | 24 V                                  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK              | 3 - sterke corrosieweerstand          |
| LABS-conformiteit                             | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Beschermingsgraad                             | IP40                                  |
| Opmerking bij beschermingsgraad               | in gemonteerde toestand               |
| Omgevingstemperatuur                          | -5 ... 50 °C                          |
| Productgewicht                                | 190 g                                 |
| Elektrische aansluiting 1, functie            | Multipool                             |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype       | Stekker                               |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek   | Sub-D                                 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 25                                    |
| Materiaal - opmerking                         | RoHS conform                          |
| Materiaal eindplaat                           | gespuitgiet aluminium<br>PA-versterkt |