


aansluitplaat VMPAL-AP-10-QS4-1-T1

Artikelnummer: 561017

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	10,7 mm
Lengte	107,3 mm
Rastermaat	10,7 mm
Ventielgrootte	10 mm
Scheiding drukzones	Kanaal 1
Max. aantal ventielplaatsen	1
Stroomrichting	omkeerbaar
Ventieleilandmontage	Ventielgroottes mengbaar
Max. aantal ventielspoelen	1
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	30 g
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 4 mm
Pneumatische aansluiting 4	voor slang buitendiameter 4 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	PA-versterkt