

aansluitplaat VMPAL-AP-10-QS1/4"-1-T1

Artikelnummer: 561023

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Breedte | 10,7 mm |
| Lengte | 107,3 mm |
| Rastermaat | 10,7 mm |
| Ventielgrootte | 10 mm |
| Scheiding drukzones | Kanaal 1 |
| Max. aantal ventielplaatsen | 1 |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Ventieleilandmontage | Ventielgroottes mengbaar |
| Max. aantal ventielspoelen | 1 |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Stuurdruk MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Stuurdruk | 3 ... 8 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 30 g |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 1/4" |
| Pneumatische aansluiting 4 | voor slang buitendiameter 1/4" |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitplaat | PA-versterkt |