


pneumatisch ventiel

VLO-3-1/4

Artikelnummer: 561600
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 open monostabiel
Soort bediening	pneumatisch
Breedte	25 mm
normaal nominaal debiet	600 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	7 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Stuurdruk	0,5 ... 6 bar
Schakeltijd uit	12 ms
Schakeltijd in	4 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	275 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluiting stuur lucht 12	G1/4
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd