



tuimelaarventiel H-3-M5

Artikelnummer: 561616

FESTO

Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Ventiel functie | 3/2 gesloten monostabiel |
| Soort bediening | manueel |
| Breedte | 22,5 mm |
| normaal nominaal debiet | 80 l/min |
| Werkdruk | -0,95 ... 8 bar |
| Constructieve opbouw | Zuigerzitting |
| Soort reset | mechanische veer |
| Nominale diameter | 2 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort sturing | direct |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Bedieningskracht | 14 N |
| Productgewicht | 419 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 1 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 2 | M5 |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | aluminiumlegering geanodiseerd |