

aansluitkabel VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-

Artikelnummer: 562391

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker
Kabeleigenschap	Standaard
Min. kabelbuigradius	63 mm
Kabeldiameter	12,5 mm
Kabelmontage	25x0,34
Beschermingsgraad	IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PU)